

## Specifiche seduta WT302

Articolo GRANDSTAND 3, elemento di seduta con tre livelli

Dimensioni in mm

Totale:	H:	1300
	L (no Br):	735
	L:	1770
Dati imballaggio	Peso:	kg
	Volume:	m <sup>3</sup>



### Dotazione di serie

### Vantaggi

Caratteristiche generali	Elemento di seduta con tre livelli in MDF, spessore totale 19 mm. Larghezza: 735 mm. Con scomparto portaoggetti.	Seduta dalla massima flessibilità. Gli elementi passano attraverso quasi tutte le porte. Il vano interno degli elementi è utilizzabile come scomparto portaoggetti.
Superficie	Superficie rivestimento diretto (DBS) in melamina, laminato plastico bianco con bordo multiplex in betulla.	Superficie resistente.
Ruote	Ruote universali, bloccabili, zincatura galvanica.	Manovrabilità e posizione sicura.
Possibilità di combinamento	Le sedute possono essere combinate tra loro.	Quando assemblate tra loro, le sedute offrono posti per un pubblico e possono essere adattate in base alle circostanze.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001. EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia	Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

## Specifiche seduta WT302

Articolo GRANDSTAND 3, elemento di seduta con tre livelli

Dimensioni in mm

Totale:	H:	1300
	L (no Br):	735
	L:	1770

Dati imballaggio	Peso:	kg
	Volume:	m <sup>3</sup>



### Accessori e opzioni

### Vantaggi

Accessori

Mancorrenti per GRANDSTAND.

Get to the top, stay at the top.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl